

EA115KA - 18 パイプクリーニングホース(強力洗浄用)

用途

排水管などのパイプ洗浄に。

特長

ホースは繊維で強化されています。
作業中に高圧ホースがよじれたりしません。
先端の短いノズルはパイプの曲がった部分も洗浄することができます。(カーブ径:70mmまで)

仕様

適合パイプ径 40～200mm
全長 15m

耐圧 16.0MPa
(熱湯は使用しないで下さい 耐熱温度約60℃)

パイプクリーニング ホース 15m

内径40mm～200mmの
排水管洗浄用です。先端
ノズルの4箇所孔より
高圧水が逆噴射し、排水
管に沿って進みます。

※曲がり角度90度以内、2箇所
まで使用可能。

但し、曲がりがきついシンク下などのS字管で
の利用はできません。

