

EA115KT-2D



製品スペック

清掃面積 (給水タンク満水で清掃できる面積) (m ²)	75
消費電力 (W)	1500
スチーム吐出圧力 (MPa)	0.32
電源コード (m)	4
ヒートアップタイム (分)	6.5
ポイラータンク容量 (L)	1
電源 (Ph/V/Hz)	1 / 100 / 50 - 60
本体質量 (アクセサリ除く) (kg)	2.9
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	380 x 254 x 260

標準装備アクセサリ & 製品機能

- ロック機能付きスチームボタン搭載
- 安全バルブ
- 給水しやすい注ぎ口
- イージーフィックス用マイクロファイバークロス, 1個
- ハンドブラシ用マイクロファイバーカー, 1個
- 本体にアクセサリ収納ホルダーあり
- ホース一体型ヘッド, 2m
- 取扱説明書
- フロアノズル, イージーフィックス
- 本体側電源スイッチ

多機能なアクセサリ

- フロアノズル、ハンドブラシ、ブラシなどのいろいろなアクセサリを使用して、さまざまな汚れを清掃することができます。

フロアノズル用クロスとハンドブラシ用カバーは、高品質なマイクロファイバー製

- さらにしっかりと汚れを取り除きます。

スチーム調整機能

- 洗浄面の材質や汚れに応じて二段階にスチームを調整できます。

製品の電源スイッチ (ON/OFF)

- 電源のオン/オフが簡単です。