

KÄRCHER

makes a difference

EA115KT-7B



業務用スチームクリーナー

SG 4/4

選ばれたクリーニング性能

洗剤を使わずに高温スチームで清掃と殺菌
衛生対策はケルヒャー スチームクリーナーから

SG 4/4



1 作業時間の短縮・衛生向上 洗剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄

ボイラー加熱温度145℃、スチーム吐出圧力0.4MPa、吐出温度約100℃の強力なスチームで、洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。



細菌を
99.999%*
除去できる



(財団法人日本食品分析センター調べ)



検査機関が認めた除菌力

*SG 4/4 (フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過。スチーム圧最大。水量を最小) 細菌テスト: 腸球連鎖菌 ATCC 10541=清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる。エンテラス&パートナーズ研究所のテスト結果

2 幅広い用途で活躍 スチームから熱湯まで

スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。



3 作業効率アップ 2タンクで連続作業が可能

ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。



安心の長期保証

品質に自信があるからその長期保証。
お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

ホース一体型ヘッド
注文番号: 4.322-020.0

パイプ (2本)
注文番号: 4.127-024.0

フロアノズル
注文番号: 2.885-142.0



フロアブラシ
注文番号: 6.906-185.0

ハンドブラシ
注文番号: 5.130-349.0

じょうご
注文番号: 4.013-030.0

ノズルセット
注文番号: 2.884-282.0

ポイントブラシ
注文番号: 2.863-077.0



※1) この注文番号は3枚組です ※2) この注文番号は5枚組です ※3) この注文番号は3個組です

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	最大スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (Mpa) ※4)	ボイラータンク実容量 (L)	ボイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1,500	82/1	0.4	4	145/100	15	3	8.0	475×320×275

●ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ●記載の仕様・外觀は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※4) MPa=10.2kgf/cm²

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 北陸 Tel 076-240-3760 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 名古屋 Tel 052-800-0155 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500