

水道、電源がない アウトドアでの洗浄に

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
18v
シリーズ

1,500mAh

軽量
1.8kg

自吸ホース
5m

連続使用時間
約**15~40分**

らくらく
自吸
呼び水不要

自吸機能

呼び水は不要です。自吸ホースを溜め水に入れ、トリガーを引けば、30秒程度で水が吐出されます。

自吸ホースのフィルターはコンパクト設計の為、市販のポリタンク(20L以上)に入ります。

水道水の蛇口からも給水できます
市販の吸水ホース(ジョイント付)とホースバンド、またはホースリールを使用して水道の蛇口に接続します。



ノズル、ホースは 工具レスで簡単組み立て

自吸ホースは5mで広範囲の洗浄ができる



ベランダの洗浄に

※Highモードの場合

使用用途が広がる5in1ノズル

使用する噴射モードマークをノズルの▲マークに合わせて回すことで、4種類の拡散角度とシャワーが選べます。



噴射モードマーク	吐出圧力※	用途例
0 直噴	2.4MPa	ブロック塀、庭石の泥、苔落とし
15 角噴15°	2.4MPa	自動車、オートバイの洗浄
40 角噴40°	2.4MPa	網戸、サッシの洗浄
40+ 角噴40°	0.7MPa	手、足洗い
0+ シャワー	0.7MPa	ガーデニングの散水

商品仕様

モデル	BPW-1800L1
吐出圧力*1	(High)2.4MPa、(Low)1.4MPa
吐出水量*1	(High)1.8L/min、(Low)1.4L/min
最大給水圧力*2	0.7MPa
許容水温	40°C以下
給水方式	自吸/水道
吸い上げ高さ	1.5m
電源	DC18V(リチウムイオン)
連続使用時間*3	15 - 40分
本体寸法*4(長さ×幅×高さ)	558(960)mm×93mm×237mm
質量*5	1.8kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC18V
充電時間*6	69分
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 吸水コネクター(本体取付) 自吸ホース(5m) ノズルクリーナーピン 延長ランス 5in1ノズル 充電器(UBC-1803L) 電池パック(B-1815LA) 取扱説明書

- ※1 噴射状態は直噴、水源は水道を使用した時の目安です。供給水圧などの状況により変動します。
 ※2 製品に供給する水の最大圧力です。
 ※3 1充電当たりの作業時間の目安です。
 ※4 5in1ノズルを取付けた状態の値です。()内は延長ランスを取付けた状態の値です。
 ※5 5in1ノズル、延長ランス、電池パック(B-1815LA)取付け時の値です。
 ※6 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

洗浄時の水跳ねから電池を守る

電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様で、洗浄時の水跳ねから電池を守ります。

※電池パックカバーは1,500mAhの電池用です。



吐出圧力は2段階



吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます。

圧力切換ボタン

充電式ポータブルウォッシャー BPW-1800L1

希望小売価格 38,200円(税別)
(668250A)



4 960673 685026

Li-ion
18V
シリーズ

自吸

リチウムイオン
1,500mAh
充電時間 69分*4



※延長ランスを接続しない場合

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2022年7月改訂

K22GB