

除草専用：乾電池式シャワー霧口付

除草専用

※シャワー状にしか
出ません。



JS-10

■付属噴口



専用シャワー
噴口



少量散布用
噴板

ノズル 仕様

ノズルパイプ：46cm
ホース：1.1m
ノズルパイプ接続部：M20

単一形乾電池4本で
(アルカリ乾電池使用時)
連続約6時間使えます
散布量 タンク
約540L = 54杯分

単一形乾電池
4本別売り

機種		JS-10	
タンク容量		10L	
ポンプ	ポンプ	インペラーポンプ	モーター 直流6Vモーター
	最高圧力	締め切り時：0.015MPa (0.15kgf/cm ²)	
	散布量	通常散布用	少量散布用
		2.0L/分	0.7L/分
	散布圧力	0.015MPa (0.15kgf/cm ²)	
散布可能量	540L (タンク54杯分)	190L (タンク19杯分)	
電池	乾電池	単一形乾電池 4本 (別売)	
	作業時間目安	約6時間 (アルカリ乾電池使用時) ^{※1}	
本体重量		3kg (電池含む3.6kg)	
付属品		ノズルパイプ (46cm)、専用シャワー噴口、 計量カップ、少量散布用噴板	
J A N	4971770-451643		

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

※1：環境温度や乾電池の温度が高いときは電池容量が少なくなり、作業時間が短くなります。
又、マンガン電池の場合は、使用時間が約半分になります。