

背負い式充電噴霧器

スマートコーシン
共通バッテリー



SLS-7

■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

ノズル
仕様

ノズルパイプ: 50cm
ホース: 1.3m
噴口接続部: G $\frac{1}{4}$
ノズルパイプ接続部: G $\frac{1}{4}$

急速充電

手元スイッチ付

製品紹介動画: P200
FAQ動画: P203

バッテリー: PA-332 (P.28参照)
18V 2.0Ahバッテリー
充電器: PA-430 (P.28参照)
18V急速充電器II

EA115YB-31

機種	SLS-7	SLS-7N
タンク容量	7L	
ポンプ	ダイヤフラムポンプ	
最高圧力	締め切り時: 0.3MPa(3kgf/cm ²)	
噴口	縦型二頭口噴口時	泡状除草噴口時
噴霧量	0.67L/分	0.5L/分
噴霧圧力	0.26MPa	0.28MPa
噴霧可能目安	140L (約20杯分)	105L (約15杯分)
噴霧目安*	縦型二頭口: 幅0.8m、泡状除草: 幅約0.5m	
種類	リチウムイオン 18V 2.0Ah	
充電器	急速充電 AC-100V (50Hz、60Hz)	
充電時間 ^{※1}	約60分	
作業時間目安 ^{※2}	約3.5時間	
本体重量 ^{※3}	3.3kg	
付属品	ノズルパイプ (50cm)、縦型二頭口噴口、計量カップ、泡状除草噴口	
バッテリー・充電器 ^{※4}	あり	なし
J A N	4971770-453791	4971770-453821

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。
※4.バッテリー・充電器別売: バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

噴霧器

充電式 SLS