

高圧:背負い式充電噴霧器

噴霧器

充電式 SLS

スマートコージン
共通バッテリー

SLS-15H



■付属噴口



縦型二頭口噴口



自在一頭口噴口

直射
4m
OK!

ノズル
仕様

ノズルパイプ: 60cm

ホース: 1.3m

噴口接続部: G¹/₄

ノズルパイプ接続部: G¹/₄

急速充電

手元スイッチ付

高圧タイプ

製品紹介動画: P200 FAQ動画: P203

バッテリー: PA-332 (P.28参照)

18V 2.0Ahバッテリー

充電器: PA-430 (P.28参照)

18V急速充電器II

EA115YB-34

機種	SLS-15H		SLS-15HN		
タンク容量	15L				
ポンプ	ダイヤフラムポンプ				
最高圧力	締め切り時: 1.0MPa(10kgf/cm ²)				
噴口	縦型二頭噴口時		自在一頭口噴口		
ポンプ	噴霧		噴霧	直射	
	高圧時	低圧時	高圧時	高圧時	
	噴霧量	1.1L/分	0.52L/分	0.70L/分	1.2L/分
	噴霧圧力	0.75MPa	0.20MPa	0.8MPa	0.7MPa
噴霧可能目安	56L (約3.7杯分)	190L (約12.7杯分)	45L (約3杯分)	66L (約4.4杯分)	
噴霧目安*	縦型二頭口: 幅1m、直射散布: (斜め45度)約4m				
種類	リチウムイオン 18V 2.0Ah				
充電器	急速充電 AC-100V (50Hz, 60Hz)				
充電時間※1	約60分				
作業時間目安※2	高圧: 約50分/低圧: 約4.5時間				
本体重量※3	3.8kg				
付属品	ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、縦型二頭口噴口、自在一頭口噴口				
バッテリー・充電器※4	あり		なし		
J A N	4971770-453937		4971770-453951		

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。
※4.バッテリー・充電器別売: バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。