

工業用ホース Industrial Hose

工場設備配管・各種機械組み込み用（成形機・印刷機等）、工作機械・掘削機・橋梁工事のセメントミルク注入用など各種流体に対応可能。柔軟性・透明性・耐圧性・負圧性・耐油性等用途に適したラインナップ。

MEGAサンブレーホース



ホワイトライン入りでデザイン一新！高弾性樹脂使用でラバーライクな感触。流体の目視確認が容易です。

軟質ポリ塩化ビニール製品

用途 工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水

特徴 高弾性樹脂を使用。流体確認が容易。

流体  水  油 **注：燃料油には使用できません。**

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
SB-6	6	11	100	1.5	24	0.09	9
SB-8	8	13.5	100	1.4	32	0.12	12
SB-10	10	16	100	1.1	40	0.16	16
SB-12	12	18	100	1	48	0.18	18※
SB-15	15	22	100	1	60	0.26	26※
SB-19	19	26	50	1	76	0.32	16※
SB-25	25	33	50	1	100	0.46	23※
SB-32	32	41	50	0.7	128	0.66	33※
SB-38	38	48	50	0.6	152	0.86	43※
SB-50	50	62	40	0.6	200	1.375	55※

※ホワイトライン入りは12Φ～75Φ迄です。6Φ～10Φはホワイトラインが入っていません。

※破壊圧力は2.0℃を基準とします。

メーカー型番	EA品番	メーカー型番	EA品番
SB-6-20m	EA124DC-62	SB-15-20m	EA124DC-152
SB-6-50m	EA124DC-65	SB-15-50m	EA124DC-155
SB-8-20m	EA124DC-82	SB-19-10m	EA124DC-191
SB-8-50m	EA124DC-85	SB-19-50m	EA124DC-195
SB-10-20m	EA124DC-102	SB-25-10m	EA124DC-251
SB-10-50m	EA124DC-105	SB-32-10m	EA124DC-321
SB-12-20m	EA124DC-122	SB-38-10m	EA124DC-381
SB-12-50m	EA124DC-125	SB-50-10m	EA124DC-501

呼称-長さ(m)

呼称-長さ(m)

[構造]

軟質塩化ビニール

ポリエステル系

軟質塩化ビニール

