




スーパーサンスプリングホース



硬鋼線入り構造で減圧に耐え、バキューム用途に最適！耐油性に優れ、透明性が向上し作業油配管に最適です。

軟質ポリ塩化ビニール製品

- 用途** 工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
- 特徴** 鋼線入り構造により粉体等の輸送の際、アース線として使用可能。
- 流体**  水  油  粉体 注：燃料油には使用できません。

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
SP-15	15	22	100	0.6	75	0.32	32

※ 破壊圧力は20℃を基準とします。

メーカー型番	EA品番
サンスプリング [®] 15x22x20M	EA124DG-20
サンスプリング [®] 15x22x30M	EA124DG-30
サンスプリング [®] 15x22x50M	EA124DG-50

内径(mm)×外径(mm)×長さ(m)

[構造]

軟質ポリ塩化ビニール

鋼線

軟質ポリ塩化ビニール

