

EA124LA-17
(クリーニングガン)

接続ネジ 3/4"NH

重量 700g

タンク容量 900cc

適応水道圧 0.27~0.4MPa

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。


(A 1:128、B 1:64、C 1:32、D 1:20、E 1:10)



フォームノズル使用



拡散ノズル使用



直噴状態



●用途

- ・フォームノズル…泡状の噴射。台所、トイレ、シャワールーム、車など車両の洗浄に。
- ・ディフレクター(拡散ノズル)…広角に噴射。床や壁、道路など脂っこいものを取る際に。
- ・ノズルなし…直射。ゴミ箱や飼育小屋などの洗浄・消毒に。

日本製ホースを使用するとき

(接続口=アメリカメネジ仕様)

