

EA166DN-1 エアー式グリースガン



容量...500ml

ノズル...150mm

エアー吸入口...1/4" NPTメスネジ

雄ネジプラグはEA140DB-22をご利用下さい

使用圧力...0.41 ~ 0.62 M Pa

最大吐出圧力...20.7 M Pa

グリス充填...手詰め・充填ニップル

エアー抜きバルブ付

元々付属のカプラーは国内の規格外ですのでカプラー御利用の場合は取り換えてください。

商品	カプラー			エアー抜きバルブ	充填ニップル
	標準	耐漏強力	スイベル式		
タイプ	標準				
品番	EA991CN-101	EA991CN-102	EA991CN-104	EA991CN-115	EA991CN-114
EA166DN-1	標準		X	標準	標準

フレキホース	
300mm	450mm
EA991CN-300	EA991CN-450

標準...本体購入時についています

...別途購入にて取り付け可能です

X...取り付けできません。