

電源の無い場所での 洗浄や散水作業が可能

製品紹介動画：P200

 スマートコーシン
共通バッテリー

18V Li-ion


■ 垂直方向に最大17.5mまで
押し上げるハイパワー

■ タイマー運転可能
5分・10分・15分

■ 設置可能フック付き

機種		SSP-1820		
使用可能液	液質 ^{※1}	清水 ^{※2}	液温	5~40℃
最大使用深さ		2m		
ポンプ ^{※3}	口径	20mm		
	モーター	ブラシレスモーター	バッテリー種類	リチウムイオン
	電圧	DC18V	バッテリー容量	12.0Ah
	消費電力	80W		
	揚程	17.5m		
	最大流量	30L/min		
	充電時間	約60分		
	運転時間 ^{※4}	約30分(最大揚程時)		
本体サイズ	長さ×幅×高さ (ポンプ) 79×79×163mm(バッテリーケース) 218×133×123mm			
電源ケーブル	2.5m			
製品重量 ^{※5}	1.8kg			
付属品	ワンタッチカップリング (ポンプ側：20mm×ホース側：15mm)			
バッテリー・充電器	あり			
J A N	4971770-342583			

※1 使用可能液以外は使用しないでください。

使用不可液体例：海水、汚水、農薬、消毒液、灯油、有機溶剤 など

※2 水道水、濁りの無い井戸水、農業用水を示します。飲料水や食品用には使えません。

※3 18V バッテリー(2.0Ah)を使用した場合の性能となります。

※4 1充電あたり。最大揚程時の運転時間です。気温や使用状況によって異なります。

※5 充電器は含みません。☆オプションパーツ：P28参照