

- MECHANIX WEAR - WORK GLOVES



【MECHANIX WEAR, Inc.】
アメリカ、カリフォルニア州に本社を置く作業手袋の製造メーカーです。
独自で多彩なラインナップはレースシーンをはじめ、自動車・建設などの産業分野やミリタリー
など幅広く高性能な作業用手袋を提供しています。



製品パフォーマンス (EN388 規格準拠)

弱 → 強 **MAX**

- ◆ 耐摩耗性 最高Lv.4
- ◆ 耐切削性 最高Lv.5
- ◆ ひっぱり強度 最高Lv.4
- ◆ 突き刺し強度 最高Lv.4

★数値は目安です。作業により耐性・強度は変化します。安全性を確認し、作業にあった手袋の選定が重要となります。

FASTFIT

シリーズ

多くの作業者から信頼を得ている [FASTFIT] シリーズ

- 手首は伸縮性のあるゴム絞リ
- 手の平から指先にかけて通気性の良い合成皮革
- 手の甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス



FASTFIT

EN 388	耐摩耗 Lv. 2	耐切削 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋(合成革/青)

S	品番	EA353BS-21
M	品番	EA353BS-22
L	品番	EA353BS-23
XL	品番	EA353BS-24

価格 **2,700円** 税込価格(8%) 2,916円

手袋(合成革/黒)

S	品番	EA353BS-31A
M	品番	EA353BS-32A
L	品番	EA353BS-33A
XL	品番	EA353BS-34A

FASTFIT COVERT



EN 388	耐摩耗 Lv. 2	耐切削 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋(合成革)

価格 **2,700円**
税込価格(8%) 2,916円

S	品番	EA353BT-141A
M	品番	EA353BT-142A
L	品番	EA353BT-143A
XL	品番	EA353BT-144A

FASTFIT WOLF GREY



EN 388	耐摩耗 Lv. 2	耐切削 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋(合成革)

価格 **2,700円**
税込価格(8%) 2,916円

S	品番	EA353BT-161A
M	品番	EA353BT-162A
L	品番	EA353BT-163A
XL	品番	EA353BT-164A

FASTFIT WOODLAND CAMO



EN 388	耐摩耗 Lv. 2	耐切削 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋(合成革)

価格 **2,700円**
税込価格(8%) 2,916円

S	品番	EA353BT-156A
M	品番	EA353BT-157A
L	品番	EA353BT-158A
XL	品番	EA353BT-159A

MULTICAM FASTFIT



EN 388	耐摩耗 Lv. 2	耐切削 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋(合成革)

価格 **2,700円**
税込価格(8%) 2,916円

S	品番	EA353BS-61A
M	品番	EA353BS-62A
L	品番	EA353BS-63A
XL	品番	EA353BS-64A

ORIGINAL

シリーズ

様々なシーンで使用され、25年以上にわたって実績のある
[ORIGINAL]シリーズ

- 手首部は手首にフィットするTRP製、マジックテープ止め
- 手の平部は継ぎ目のない合成皮革で、耐久性が高く細かな作業に最適です
- 手の甲は通気性のよいスパンデックス
- 人差し指部、指先は二重縫製で耐久性が向上しています

THE ORIGINAL



手袋(合成革/黄)

S	品番	EA353BT-11
M	品番	EA353BT-12
L	品番	EA353BT-13
XL	品番	EA353BT-14

手袋(合成革/青)

S	品番	EA353BT-31
M	品番	EA353BT-32
L	品番	EA353BT-33
XL	品番	EA353BT-34

EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革/赤)

S	品番	EA353BT-21
M	品番	EA353BT-22
L	品番	EA353BT-23
XL	品番	EA353BT-24

価格 4,100円 税込価格(8%) 4,428円

ORIGINAL COVERT



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)

価格 4,100円
税込価格(8%) 4,428円

S	品番	EA353BT-71
M	品番	EA353BT-72
L	品番	EA353BT-73
XL	品番	EA353BT-74

ORIGINAL WOLF GREY



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(ナイロン)

価格 4,230円
税込価格(8%) 4,568円

S	品番	EA353BT-166
M	品番	EA353BT-167
L	品番	EA353BT-168
XL	品番	EA353BT-169

ORIGINAL MULTICAM



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)

価格 4,100円
税込価格(8%) 4,428円

S	品番	EA353BT-76
M	品番	EA353BT-77
L	品番	EA353BT-78
XL	品番	EA353BT-79

ORIGINAL WOODLAND CAMO



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)

価格 4,100円
税込価格(8%) 4,428円

S	品番	EA353BT-86A
M	品番	EA353BT-87A
L	品番	EA353BT-88A
XL	品番	EA353BT-89A

WOMEN'S ORIGINAL PINK CAMO



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)

価格 4,100円
税込価格(8%) 4,428円

S	品番	EA353BT-90
M	品番	EA353BT-91
L	品番	EA353BT-92

M-PACT 2 COVERT



EN 388	耐摩耗	耐切削	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)

価格 6,730円
税込価格(8%) 7,268円

S	品番	EA353BX-31
M	品番	EA353BX-32
L	品番	EA353BX-33
XL	品番	EA353BX-34

M-PACT

シリーズ

解剖学的な設計で作業中の衝撃や振動を吸収し
緩和する [M-PACT] シリーズ

- 拳から指先まで続くTPR製パッドが衝撃を緩和
- 指先部内側は2層補強で高耐久性を実現
- 手の平部のパッドが衝撃を和らげます



TPR製耐衝撃保護パッド付

M-PACT BLACK/GREY



EN 388	耐摩耗 Lv. 3	耐切創 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋 (合成革)

価格 5,600 円
税込価格 (8%) 6,048 円

S	品番	EA353BW-71
M	品番	EA353BW-72
L	品番	EA353BW-73
XL	品番	EA353BW-74

M-PACT OPEN CUFF BLACK/GREY



EN 388	耐摩耗 Lv. 3	耐切創 Lv. 1	ひっぱり Lv. 2	突き刺し Lv. 1
--------	--------------	--------------	---------------	---------------



手袋 (合成革)

価格 5,600 円
税込価格 (8%) 6,048 円

S	品番	EA353BW-81
M	品番	EA353BW-82
L	品番	EA353BW-83
XL	品番	EA353BW-84

M-PACT KNIT CR3A3



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 3	MAX ひっぱり Lv. 4	MAX 突き刺し Lv. 1
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (耐切創)

価格 3,400 円
税込価格 (8%) 3,672 円

M	品番	EA353BX-202
L	品番	EA353BX-203
XL	品番	EA353BX-204

M-PACT KNIT CR5A5



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 5	MAX ひっぱり Lv. 4	MAX 突き刺し Lv. 4
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (耐切創)

価格 4,930 円
税込価格 (8%) 5,324 円

M	品番	EA353BX-212
L	品番	EA353BX-213
XL	品番	EA353BX-214

M-PACT LEATHER



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 1	MAX ひっぱり Lv. 1	MAX 突き刺し Lv. 1
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (革)

価格 6,560 円
税込価格 (8%) 7,085 円

M	品番	EA353BY-222
L	品番	EA353BY-223
XL	品番	EA353BY-224

M-PACT FRAMER LEATHER



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 1	MAX ひっぱり Lv. 1	MAX 突き刺し Lv. 1
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (革)

価格 5,600 円
税込価格 (8%) 6,048 円

M	品番	EA353BY-232
L	品番	EA353BY-233
XL	品番	EA353BY-234

CR5 M-PACT DRIVER



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 5	MAX ひっぱり Lv. 4	MAX 突き刺し Lv. 3
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (革 / 耐切創)

価格 8,000 円
税込価格 (8%) 8,640 円

M	品番	EA353BY-242
L	品番	EA353BY-243
XL	品番	EA353BY-244

M-PACT 4X



EN 388	MAX 耐摩耗 Lv. 4	MAX 耐切創 Lv. 1	MAX ひっぱり Lv. 3	MAX 突き刺し Lv. 1
--------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------



手袋 (合成革)

価格 6,560 円
税込価格 (8%) 7,085 円

M	品番	EA353BY-332
L	品番	EA353BY-333
XL	品番	EA353BY-334

SPECIALTY シリーズ

高機能設計でより精密な作業を必要とするシーンに最適な作業手袋シリーズ。
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます。

SPECIALTY GRIP

EN 388 耐摩耗 Lv. 1 耐切創 Lv. 1 ひっぱり Lv. 2 突き刺し Lv. 1



高グリップ

手袋(合成革) 価格 4,600円 税込価格(8%) 4,968円
M 品番 EA353BT-202
L 品番 EA353BT-203
XL 品番 EA353BT-204

SPECIALTY HI-DEXTERITY 0.5

EN 388 耐摩耗 Lv. 1 耐切創 Lv. 1 ひっぱり Lv. 3 突き刺し Lv. 1



精密な作業に最適

手袋(合成革) 価格 4,600円 税込価格(8%) 4,968円
M 品番 EA353BT-212
L 品番 EA353BT-213
XL 品番 EA353BT-214

SPECIALTY VENT WHITE

EN 388 耐摩耗 Lv. 3 耐切創 Lv. 1 ひっぱり Lv. 2 突き刺し Lv. 1



熱がこもりにくい
軽量メッシュ

手袋(合成革) 価格 4,600円 税込価格(8%) 4,968円
M 品番 EA353BT-222
L 品番 EA353BT-223
XL 品番 EA353BT-224

SPECIALTY HI-DEXTERITY 0.5 COVERT

EN 388 耐摩耗 Lv. 1 耐切創 Lv. 1 ひっぱり Lv. 2 突き刺し Lv. 1



手袋(合成革)

価格 4,590円 税込価格(8%) 4,957円

S 品番 EA353BT-146A
M 品番 EA353BT-147A
L 品番 EA353BT-148A
XL 品番 EA353BT-149A

UTILITY BLACK

EN 388 耐摩耗 Lv. 3 耐切創 Lv. 1 ひっぱり Lv. 3 突き刺し Lv. 1



手袋(合成革)

価格 3,220円 税込価格(8%) 3,478円

S 品番 EA353BL-31
M 品番 EA353BL-32
L 品番 EA353BL-33
XL 品番 EA353BL-34

TEAM ISSUE シリーズ

難燃性素材と本革素材で、手をしっかり保護する作業手袋シリーズ。
手の平の高密度EVAフォームが衝撃を緩和します。(LEVEL5・LEVEL10)

TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL 1



手袋(革/難燃)

価格 9,000円 税込価格(8%) 9,720円

M 品番 EA353BZ-72
L 品番 EA353BZ-73
XL 品番 EA353BZ-74

TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL 5




手袋(革/難燃)

価格 12,400円 税込価格(8%) 13,392円

M 品番 EA353BZ-82
L 品番 EA353BZ-83
XL 品番 EA353BZ-84

TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL 10



手袋(革/難燃)

価格 15,600円 税込価格(8%) 16,848円

M 品番 EA353BZ-92
L 品番 EA353BZ-93
XL 品番 EA353BZ-94

SAFETY シリーズ

視覚に訴える蛍光色を使用したデザインの作業手袋シリーズ。
Hi-VizグローブはANSI-107に適合し、光を反射し危険な環境でも注意を引き付けます。

FASTFIT HI-VIZ YELLOW

EN 388 耐摩耗 Lv.2 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.2 突き刺し Lv.1



手袋(合成革)
価格 **2,870 円**
税込価格(8%) 3,100 円

M 品番 EA353BX-102
L 品番 EA353BX-103
XL 品番 EA353BX-104

FASTFIT HI-VIZ CR

EN 388 耐摩耗 Lv.4 耐切創 Lv.5 ひっぱり Lv.4 突き刺し Lv.3



手袋(合成革/耐切創) 価格 **4,260 円**
税込価格(8%) 4,601 円

M 品番 EA353BX-162
L 品番 EA353BX-163
XL 品番 EA353BX-164

ORIGINAL HI-VIZ YELLOW

EN 388 耐摩耗 Lv.4 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.1 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **4,600 円**
税込価格(8%) 4,968 円

M 品番 EA353BX-112
L 品番 EA353BX-113
XL 品番 EA353BX-114

M-PACT HI-VIZ YELLOW

EN 388 耐摩耗 Lv.4 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.1 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **5,930 円**
税込価格(8%) 6,404 円

M 品番 EA353BX-122
L 品番 EA353BX-123
XL 品番 EA353BX-124

M-PACT 2 HI-VIZ YELLOW

EN 388 耐摩耗 Lv.3 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.2 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **7,000 円**
税込価格(8%) 7,560 円

M 品番 EA353BX-132
L 品番 EA353BX-133
XL 品番 EA353BX-134

COLD WEATHER シリーズ

防水・防風性を備えた断熱手袋シリーズ。
極寒の厳しい環境下での作業でも手袋の中は暖かさをキープ。

FASTFIT INSULATED

EN 388 耐摩耗 Lv.1 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.1 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **3,370 円**
税込価格(8%) 3,640 円

M 品番 EA915G-121
L 品番 EA915G-122
XL 品番 EA915G-123

CW ORIGINAL INSULATED

EN 388 耐摩耗 Lv.1 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.2 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **4,600 円**
税込価格(8%) 4,968 円

S 品番 EA353BT-121A
M 品番 EA353BT-122A
L 品番 EA353BT-123A
XL 品番 EA353BT-124A

CW WIND RESISTANT

EN 388 耐摩耗 Lv.3 耐切創 Lv.1 ひっぱり Lv.1 突き刺し Lv.1



手袋(合成革) 価格 **4,100 円**
税込価格(8%) 4,428 円

M 品番 EA915G-111
L 品番 EA915G-112
XL 品番 EA915G-113

LEATHER シリーズ

高い耐摩耗性と耐水性を備えた頑丈な本革製作業手袋シリーズ。
革の特性から長く使い続けることで手に馴染み、より使いやすくなります。

FASTFIT LEATHER



EN 388	MAX	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
		Lv. 4	Lv. 1	Lv. 1	Lv. 1



手袋(革)
価格 **4,100 円**
税込価格(8%) 4,428 円

M 品番 EA353BY-202
L 品番 EA353BY-203
XL 品番 EA353BY-204

ORIGINAL LEATHER



EN 388	MAX	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
		Lv. 4	Lv. 1	Lv. 1	Lv. 1



手袋(革)
価格 **4,920 円**
税込価格(8%) 5,314 円

M 品番 EA353BY-212
L 品番 EA353BY-213
XL 品番 EA353BY-214

T/S RECON COVERT



EN 388	耐摩耗	突き刺し
	Lv. 2	Lv. 1



手袋(羊革)
価格 **7,000 円**
税込価格(8%) 7,560 円

M 品番 EA353BT-172
L 品番 EA353BT-173
XL 品番 EA353BT-174

FABRICATOR



EN 388	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 3	Lv. 1



手袋(牛革)
価格 **10,000 円**
税込価格(8%) 10,800 円


M 品番 EA353BT-132
L 品番 EA353BT-133
XL 品番 EA353BT-134

MATERIAL4X シリーズ

しなやかで高耐久、高品質な合成皮革を使用したシリーズ。
一般的な合成皮革製に比べ、耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています。

MATERIAL4X FASTFIT

EN 388	MAX	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
		Lv. 4	Lv. 1	Lv. 3	Lv. 1




手袋(革)
価格 **4,100 円**
税込価格(8%) 4,428 円

M 品番 EA353BY-302
L 品番 EA353BY-303
XL 品番 EA353BY-304

ORIGINAL 4X

EN 388	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 3	Lv. 1




手袋(合成革)
価格 **4,920 円**
税込価格(8%) 5,314 円

M 品番 EA353BY-312
L 品番 EA353BY-313
XL 品番 EA353BY-314

PADDED PALM 4X

EN 388	MAX	耐摩耗	耐切創	ひっぱり	突き刺し
		Lv. 4	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 1



手袋(合成革)
価格 **5,420 円**
税込価格(8%) 5,854 円

M 品番 EA353BY-322
L 品番 EA353BY-323
XL 品番 EA353BY-324



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>