

THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

充電式ホットエアガン  
DHAG180

**乾燥、シート剥がし、パイプ曲げを  
コードレスで**

3種類のノズルで  
多様な作業に対応

**熱風温度は500°C  
風量は200ℓ/min**

**18v**  
Li-ion

※本製品には、電池パック、  
充電器は付属していません。

ひとを考えて、うまれたツール。

# 乾燥、シート剥がし、 パイプ曲げをコードレスで

## 3種類のノズルで多様な作業に対応



## ノズルの交換は ワンタッチ



## 暗い場所でも明るく照らす 高輝度LEDライト



## 不意に電源が入らない セーフティロックレバー



## 持ち運びや保管に便利な フック付き



### 商品仕様

モデル	DHAG180
電源	DC18V
風量	200 ℓ / min
熱風温度	500℃
対応電池	リチウムイオン電池(スライドタイプ)
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	165×79×257mm
質量*1	1.2kg
連続使用時間*2	5分(1,500mAh)
	19分(5,000mAh)
	22分(6,000mAh)
付属品	・ノズル(A) ・ノズル(B) ・ノズル(C)

\*1 ノズルなし、電池パック(5,000mAh) 取付け時の値です。  
\*2 ノズルなしでの連続使用時間です。作業条件により連続使用時間は異なります。

### ●使用可能な電池パックと充電器

充電器	電池パック (18V)	リチウムイオン			
		B-1815L B-1815LA 1,500mAh	B-1850L B-1850LA 5,000mAh	B-1860L B-1860LA 6,000mAh	
UBC-1802L*4		25分	84分	91分	
UBC-1803L*4		69分	250分	262分	
充電時間*3	BC-1800L	80%充電*5 (実用充電)	18分	25分	31分
		満充電	24分	37分	47分

\*3 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。  
\*4 充電器UBC-1802L、UBC-1803Lは、満充電時の時間です。  
\*5 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

### 発売元

## 京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp  0570-666-787

\*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

18V  
Li-ion

連続使用時間  
**22分**  
(6,000mAhの場合)

充電式ホットエアガン  
DHAG180

(604100A)



※本製品には、電池パック、  
充電器は付属していません。



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年1月現在のものです。