

EA468C-4~CB-6 カップリング付き横水栓

- 特長**
- ・壁給水、水栓柱に取付け。カップリング付き横水栓
 - ・ホースを取付ける水栓です。
 - ・EA468CB-4,-6は寒冷地用仕様*

***寒冷地用仕様**

一般水栓はケレップ(コマ)がハンドルに固定されておらず、ハンドルを回すと水圧でコマが動き、水が流れ出しますが、寒冷地の場合、水が凍るとコマも凍り、水が流れにくくなります。このような状態を防ぐため、寒冷地用仕様では、ハンドルにコマを固定してあり、ハンドルを回すとコマもいっしょに動くので、凍った場合でも水が流れます。

サイズ

品番	呼び径	A(ネジ径)	外径(d)	B	C	D	E
EA468C-4	13	PJ 1/2	20.955mm	65mm	56mm	82.5mm	15.5mm
EA468C-6	20	PJ 3/4	26.441	80	67.5	103.5	21
EA468CB-4	13	PJ 1/2	20.955	65	56	82.5	15.5
EA468CB-6	20	PJ 3/4	26.441	80	67.5	103.5	21

