



仕様		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。



水道法適合品(JIS)				名称
TOTO		単位 mm	台付シングル混合水栓	
製図 坪井	検図 中村	日付 竹林	尺度 1:3	エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、
備考				図番 TLHG31DEFR