

# 湿気シャットアウト。 ドライボックス

フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った  
密閉方式。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付。  
中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!

用紙・カメラ等に

パスタ等の食品に



## キャパティドライボックス 共通スペック

- 乾燥剤付(再使用可能)・湿度計付
- 湿度計本体材質/スチロール樹脂



乾燥剤で除湿効果  
バツグン!



スタッキングOK!



DB-27LとDB-11Lは  
積み重ね可能!



湿度計で保存状態が  
一目瞭然



シリコンゴムでしっかり  
密閉

## キャパティドライボックス27L

### DB-27L EA508TC-73

(N)グレー 961147

- 本体寸法:W306×D486×H270mm
- 本体内寸:W250×D410×H235mm
- 本体重量:1.60kg
- 材質:本体・スペーサー/ポリプロピレン  
フタ・止具/ハイインパクトスチロール樹脂  
パッキング/シリコンゴム
- 容量:約27リットル
- 梱包寸法:W640×D505×H555mm(6.6才)
- 梱包重量:11.0kg



N(グレー)



## キャパティドライボックス11L

### DB-11L EA508TC-72

(N)グレー 95778 2

- 本体寸法:W306×D486×H138mm
- 本体内寸:W251×D403×H100mm
- 本体重量:1.12kg
- 材質:本体/ポリプロピレン  
フタ・止具/ハイインパクトスチロール樹脂  
パッキング/シリコンゴム
- 容量:約11リットル
- 梱包寸法:W640×D500×H485mm(5.6才)
- 梱包重量:13.0kg



N(グレー)

2段重ねて同じ高さです。



DB-27L×1段

DB-11L×2段

## キャパティドライボックス8L

### DB-8L EA508TC-71

(N)グレー 93209 3

- 本体寸法:W212×D334×H205mm
- 本体内寸:W155×D260×H170mm
- 本体重量:0.80kg
- 材質:本体・トレイ/ポリプロピレン  
フタ・止具/ハイインパクトスチロール樹脂  
パッキング/シリコンゴム
- 容量:約8リットル
- 梱包寸法:W345×D670×H485mm(4.0才)
- 梱包重量:11.0kg



N(グレー)

小物整理に便利な  
トレイ付。乾燥剤も  
収納できます。  
(ドライボックス8Lのみ)



## キャパティドライボックスS

### DB-S1 EA508TC-76

CD(クリアブラック) 95506 1

- 本体寸法:W250×D440×H290mm
- 本体内寸:W200×D380×H260mm
- 本体重量:1.13kg
- 材質:本体・フタ/ポリプロピレン  
パッキング/発泡ポリエチレン
- 容量:約20リットル
- 梱包寸法:W510×D455×H750mm(6.4才)
- 梱包重量:13.3kg



CD(クリアブラック)