

# DSK-306B

N306B

> DSK 300kgタイプシリーズ  
台車



DSK-306B



仕様

カタログ

サイレントマスター(フットブレーキ付) 荷重300kgタイプ  
床板サイズ 900mm×600mm  
金網ピッチ 約80mm×50mm(両側開閉可能)

ハンドル種類	-
キャスター種類	微音
すべり止め	有
ブレーキ	フットブレーキ
積載荷重	300kg
段数	1段
積載面高さ	203mm
ハンドル高さ	914mm
車輪径	125mm
車輪材質	グレーゴム
天板サイズ(間口x奥行)	900x600mm
カラー	ブルー