

5本組ヤスリセット(中目)

EA521TA-5A~5D 形状違いが入ったセットです。



品番	形状	粗さ	サイズ(mm)			
			全長	刃長	幅	厚み
EA521TA-5A	平	中目	170	70	4	2.0
	半丸				4.2	2.0
	丸				2.5	
	角				2.5	
	三角				4.0	
EA521TA-5B	平	中目	185	85	7	2.5
	半丸				7.3	2.5
	丸				3.2	
	角				3.2	
	三角				6.0	
EA521TA-5C	平	中目	200	100	9	3.0
	半丸				9.5	3.0
	丸				4.3	
	角				4.3	
	三角				7.5	
EA521TA-5D	平	中目	215	110	11	3.5
	半丸				12	3.8
	丸				5.5	
	角				5.5	
	三角				9.0	

材質...平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)
丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)



◆組みヤスリ1cm辺りのカット数◆				
ヤスリ長	粗目	中目	細目	油目
215mm	13	17	27	40
200mm	15	20	30	42
185mm	17	23	32	44
170mm	20	26	35	50

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ

精度±10%

※エンドキャップの色で粗さがわかります。