

EA532AB-11  
EA532AB-12  
(スプリング付先細プライヤー)

ストレート  
バンド

- 全長 165mm
- 2段
- 重量 160g
- 先端 厚さ 5mm
- くわえ部 長さ約38mm

本体/クロームバナジウム鋼  
くわえ部/ジュラコン樹脂  
焼入れ/完全無酸化焼入れ  
表面処理/ニッケルクロームメッキ  
柄部/ビニールソフトグリップ

バンドタイプ

**POINT 1**  
口開きが2段階に調節できる。

**POINT 2**  
特許バネ内蔵機構でラクラク作業。

**POINT 3**  
ギザ歯で丸棒・パイプもつかめる。

**POINT 4**  
先端が細く曲がっているため狭い場所や細かい作業に最適。

**POINT 5**  
口開き2段階調節

**POINT 6**  
柄部は手をはさまない  
ストッパー付き ストッパー  
カッター部で1.7φ位までの針金や銅線が切れます。(燃り線やピアノ線、あまりに細い線材などは切れません。)

**警告** 非絶縁工具です。電源を切ってから使用してください。グリップに絶縁機能はありません。

ストレートタイプ

**POINT 1**  
口開きが2段階に調節できる。

**POINT 2**  
特許バネ内蔵機構でラクラク作業。

**POINT 3**  
ギザ歯で丸棒・パイプもつかめる。

**POINT 4**  
先端が細く薄いため、狭い場所や細かい作業に最適。

**POINT 5**  
口開き2段階調節

**POINT 6**  
柄部は手をはさまない  
ストッパー付き ストッパー  
カッター部で1.7φ位までの針金や銅線が切れます。(燃り線やピアノ線、あまりに細い線材などは切れません。)

**警告** 非絶縁工具です。電源を切ってから使用してください。グリップに絶縁機能はありません。