

	切断・曲げ能力	全長	重量	色
EA545BM - 2	13mm	1070mm	10.5kg	黄
EA545BM - 3 (鉄筋カット&ベンダー)	16mm	1310mm	16kg	赤

スチール製
 曲げ角度 90°、135°、180°
 曲げ能力 1回最大90°
 (但し 2回の作業で180°も可能)



90°、135° 曲げ

180° 曲げ

