

EA545D-4

(アルミハンドルクリッパー)

- 刃部 特殊鋼製 JIS-SK5
- ハンドル部 特殊アルミ合金
- 刃硬度 HRC58~60
- ヘッド幅 45.5mm
- 刃長 19mm
- 重量 245g
- 全長 280mm
- 切断能力 鉄線 $\phi 5.0\text{mm}$
銅線 $\phi 12.0\text{mm}$
ピアノ線 $\phi 3.0\text{mm}$

