



AP350N

## AP-N

### ■ アルミ製ストレートパイプレンチ被覆管専用

PIPE WRENCH, Straight Aluminum Alloy Body, For Coated Pipes only

#### ▶ 特長

- ポリ、塩ビ系被覆鋼管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい。

品番	くわえられる管		全長 (mm)	質量 (kg)	EA品番
	呼び寸法	外径(mm)			
<b>AP250N</b>	15A~32A	6~45	210	0.5	EA546CB-1
<b>AP300N</b>	15A~40A	8~55	245	0.7	EA546CB-2
<b>AP350N</b>	15A~50A	10~65	290	1.1	EA546CB-3
<b>AP450N</b>	15A~65A	15~80	370	1.7	EA546CB-4
<b>AP600N</b>	15A~80A	20~90	500	2.7	EA546CB-5
<b>AP900N</b>	25A~100A	38~125	725	4.9	EA546CB-6