

EA557A-75A～-150 (+) パワーグリップドライバー



- 軸部材質…モリブデンバナジウム鋼
- 先端マグネット付
- 焼入れされた軸部は抜群の硬度(HRC55～61)を持ち、靱性・耐摩耗性に優れます。
- 力をかけやすい厚みを持たせた樹脂製ハンドルは手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現。

品番	先端(+)	D1(ハンドル幅)	D2(軸径)	L1(全長)	L2(軸長)	L3	重量
EA557A-75A	#1	35mm	φ5.5mm	160mm	75mm	46mm	51g
EA557A-100	#2	42mm	6.3mm	210mm	100mm	59mm	120g
EA557A-150				252mm	150mm	109mm	134g

※-75Aは丸軸、-100-150は六角軸です。

