

EA564KH-1 パワーグリップコインドライバー[差換式]

全長...105mm
軸長...36mm
重量...65g



構成品

・[ショートパワーグリップ]ドライバーハンドル(EA564KG-1)×1

六角対辺...1/4"
全長69mm
ハンドル最大径... 44mm
重量...46g
差込穴深さ...44mm



・コインドライバービット(EA813AZ-1)×1

六角シャンク...1/4"
刃幅×刃厚...16×1.5mm
全長...80mm
重量...19g



樹脂製ハンドルは力を掛けやすい、厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。

自動車のバッテリーキャップ(液口栓)の開閉等にお使い頂けます。