

# EA604AJ-11～-30

## オイルフィルターレンチ

カップ型で確実に！



品番	メーカー呼径	実内寸	形状	刻印
EA604AJ-11	64	64mm	14角	A265
EA604AJ-12	65	65mm	14角	A270
EA604AJ-13	65	63.5mm	14角	A255
	67	65mm	14角	A255
EA604AJ-14	68	66.5mm	14角	A256
EA604AJ-15	73	73mm	14角	A254
EA604AJ-16	74	74.5mm	15角	A258
EA604AJ-17	74	74mm	15角	A250
	76	76mm	15角	A250
EA604AJ-18	74.5	74.5mm	14角	A267
EA604AJ-19	76	76mm	8角	A263
EA604AJ-20	76(74)	74mm	14角	A251
EA604AJ-21	76	75mm	15角	A264
EA604AJ-22	80	79.5mm	15角	A257
EA604AJ-23	82	82mm	15角	A260
EA604AJ-24	84	84mm	14角	A268
EA604AJ-25	86	87mm	16角	A261
EA604AJ-27	90	90mm	15角	A259
EA604AJ-28	93	92mm	15角	A252
EA604AJ-29	93	93.5mm	36角	A253
EA604AJ-30	100	100.5mm	15角	A262



山形状

角形状

角形状



山形状

角形状

### ■実寸について■

15角…対する辺と角の直径  
 14角・16角…対する辺と辺の直径  
 15山…対する山と谷の直径  
 30山・36山…対する谷と谷と直径

国産メーカー・海外メーカー等計測方法が異なる為  
 それぞれのメーカー表記に0.5mm程差がある場合がございます。  
 左記はエスコ独自の計測方法です。  
 形状と内寸で適合をご確認下さい。