

製品詳細


ロングめがねレンチ (45°)

柄部の曲がり角度が45° になっていますので、両辺の障害物を避けて作業ができます。

めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく

周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けすることができます。

めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)	EA番号
M45-5507	5.5×7	10.0	11.5	5.0	5.5	151	30	EA616CA-1
M45-0809	8×9	13.0	14.5	6.0	6.5	182	50	EA616CA-2
M45-0810	8×10	13.0	15.5	6.0	6.5	184	50	EA616CA-3
M45-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	194	65	EA616CA-4
M45-1013	10×13	15.5	19.0	6.5	8.0	196	70	EA616CA-5
M45-1113	11×13	16.5	19.0	7.0	8.0	198	70	EA616CA-6
M45-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	220	100	EA616CA-7
M45-1317	13×17	19.0	25.5	8.0	9.5	247	140	EA616CA-8
M45-1415	14×15	21.0	23.0	8.5	9.5	247	150	EA616CA-9
M45-1417	14×17	21.0	25.5	8.5	9.5	248	140	EA616CA-10
M45-1618	16×18	24.5	27.0	9.5	10.5	270	180	EA616CA-11
M45-1719	17×19	25.5	28.0	9.5	10.5	280	200	EA616CA-12
M45-1921	19×21	28.0	30.0	10.5	11.5	307	240	EA616CA-14
M45-1922	19×22	28.0	32.0	10.5	12.0	307	270	EA616CA-15
M45-1924	19×24	28.0	35.0	10.5	13.5	324	320	EA616CA-16
M45-2123	21×23	30.0	33.0	11.5	13.0	320	350	EA616CA-17
M45-2224	22×24	32.0	35.0	12.0	13.5	324	330	EA616CA-19
M45-2326	23×26	33.0	36.5	13.0	14.0	348	400	EA616CA-20
M45-2427	24×27	35.0	37.5	13.5	15.0	350	440	EA616CA-21
M45-2430	24×30	35.0	43.0	13.5	18.5	389	560	EA616CA-22
M45-2629	26×29	36.5	42.0	14.0	18.5	384	560	EA616CA-23
M45-2632	26×32	37.5	47.0	14.0	19.0	398	590	EA616CA-24
M45-2730	27×30	37.5	43.0	16.5	18.5	391	595	EA616CA-25
M45-2732	27×32	39.0	47.0	16.5	19.0	413	700	EA616CA-26
M45-2932	29×32	42.0	47.0	18.5	19.0	415	710	EA616CA-27
M45-3032	30×32	43.0	47.0	18.5	19.0	420	750	EA616CA-28
M45-3235	32×35	47.0	52.0	19.0	20.0	430	890	EA616CA-29
M45-3236	32×36	47.0	53.0	19.0	20.0	430	910	EA616CA-30
M45-3541	35×41	52.0	60.0	20.0	22.0	456	1,100	EA616CA-31

ご使用上の注意

- 注意** ・ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
 ・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.