

一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用

製品仕様

アルミスリーブ かしめ機

EA628S-135
EA628S-150

品番	使用できるワイヤロープの直径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	頭部寸法 (最大幅)
CT 350-3C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5	360	1.1	60mm
CT 600-5C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 5.0	650	3.0	89mm
かしめ確認ゲージ	(付属品)	90*50*2.4t	6.3g	



場所を問わずロック加工ができます (ヒットかしめ機、ワイヤロープ、ヒットアルミスリーブで)

この刻印はワイヤロープ径 (mm) を表示しています



特長

- プロ向け工具として設計、製作しています。
- かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追求した製品です。
- 左右の圧着部で、確実にかしめ (圧着) されるように圧着部の山部の隙間をなくしています。
- ハンドルはトグル機構で確実にかしめ (圧着) して頂けます。
- ワイヤロープの切断機能も備えています。

代理店

ヒット商事株式会社

http://www.hittools.co.jp/
(本社) TEL 0743-51-2555 (東京支店) TEL 03-6672-3254

Toho Koki Co., Ltd., Japan

TEL: +81-743-52-4172 FAX: +81-743-55-0389

E-mail: trade@hittools.co.jp