

EA688GA-1 コーキングガン 取扱説明書

Ver.1.1

この度は当製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様

- ・全長…400mm
- ・重量…720g
- ・用途…各種シーリング材の充填用途

◆各部名称



◆使用上の注意

- ・注入したい場所以外にシーリング材が付着することを防ぐため、あらかじめ養生テープなどを張ってください。
- ・シーリング材が手などに付着すると取れにくいので、ビニール手袋などをご使用ください。
- ・目の保護のため、保護メガネやゴーグルを着用してください。
- ・密室で使用する場合は、よく換気をしてください。

◆使用方法

- 1.シーリング材を準備します。
カートリッジの先端のノズルを取り出し、密閉シールを破ります。
ノズルの先端をカッターなどで切断します。
※シーリング材を注入したい場所の幅に合わせてノズルをカットすることで仕上がりがきれいになります。
- 2.コーキングガンの中央部を貫通しているロッドをレバーを押しながらバーを1番後ろまで引き出し、カートリッジを装填します。
- 3.装填後、ハンドルを軽く握り、ロッドを前進させカートリッジを固定します。
※一気にハンドルを握るとシーリング材が吐出されるのでご注意ください。
- 4.注入したい場所に先端のノズルをあて、ハンドルを握ります。
先端からシーリング材が吐出されるので、ゆっくりとハンドルを握りながら充填します。

◆お手入れ方法

湿らせた布やペーパーで汚れを拭き取ってください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.May