


Pt100 温度プローブ

防水型 浸漬/芯温プローブ	
	
測定範囲	-50~+400℃
精度±1digit	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)
応答速度	12秒
サイズ	114mm×φ5mm, 先端φ4mm
ケーブル	1.2m
型番	0609 1273 EA701AK-2
対応機種	温度計 720,735 EA701AJ・EA701AK

高精度 浸漬/芯温プローブ(デジタルプローブ)	
	
測定範囲	-40~+300℃
精度±1digit	±0.05℃ (代表値)
応答速度	60秒
サイズ	295mm×φ4mm, 先端φ4mm
ケーブル	1.5m
型番	0614 0235 EA701AK-1
対応機種	温度計 735 EA701AJ・EA701AK



高精度温度プローブ接続時
分解能0.001℃