

メモリ機能付 防水型デジタル温度計

DIGITAL THERMOMETER

アラーム機能付

SK-1260

No.8080-05 (標準センサSK-S100K 1本付)

価格 ¥35,500 (税込み ¥39,050)

EA701SA-10

No.8080-00 (指示計のみ)

価格 ¥25,600 (税込み ¥28,160)

## 主な機能

## ■防水

防水仕様:

JIS C 0920 IPX4に準拠  
(防沫形: いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)

## ■メモリー機能

- データの取り込みもキー1つで簡単にできます。
- マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
- オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。

## ■プリンタ出力

- 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。

## ■上限・下限温度のお知らせ機能

- 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。



写真は標準センサ  
SK-S100K 接続時













## 用途例

工事現場等でのデータ管理に  
食品の調理温度管理や研究所  
工場の製品管理、施設管理


SK-1260 は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。その最大の特徴は、サーミスタ、熱電対 (K) の2種類のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対タイプ 23 種類、サーミスタタイプ 6 種類を用意いたしました。また、携帯に便利なストラップ付ソフトケースが標準付属です。











K熱電対精度  
 クラス1 ±1.5℃ (-40℃以上 +375℃未満)      クラス2 ±2.5℃ (-40℃以上 +333℃未満)  
 ±0.004・|t| (375℃以上 1000℃未満)      ±0.0075・|t| (333℃以上 1200℃未満)  
 ※|t|は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度(℃)で示される値

### ●熱電対センサ(K)棒状/投げ込みセンサ

製品番号・型式	測定範囲・精度	形状・寸法・材質等	価格	校正 対応	JCSS 校正
No.8080-20 SK-S100K 標準センサ	-100～300℃ (精度:クラス1)	 φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m付	¥9,900 (税込み) ¥10,890)	○	○
No.8080-22 SK-S100WK 食品用防水型センサ	-100～300℃ (精度:クラス1)	 φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m付	¥14,700 (税込み) ¥16,170)	○	○
No.8080-24 SK-S101K 一般計測用センサ	-100～700℃ (精度:クラス1)	 φ3.2×L250mm (SUS316/先角) コード約1.1m付	¥12,900 (税込み) ¥14,190)	○	○
No.8080-26 SK-S102K 中・高温用センサ	0～800℃ (精度:クラス1)	 φ4.8×L500mm (SUS316/先角) コード約1.1m付	¥15,100 (税込み) ¥16,610)	○	○
No.8080-28 SK-S103K アスファルト用センサ (オールステンレス)	0～300℃ (精度:クラス2)	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) 耐熱(200℃) コード約1.1m付	¥20,700 (税込み) ¥22,770)	○	○
No.8080-30 SK-S104K 高感度測定用センサ (液体、粘性体)	-100～300℃ (精度:クラス2)	 φ1.0×L1000mm (SUS316/先角) コード約1.1m付	¥19,100 (税込み) ¥21,010)	○	-
No.8080-32 SK-S105K デュブレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)	-100～300℃ (精度:クラス2)	 φ0.65×L10m (先丸) コード0.3m付	¥18,000 (税込み) ¥19,800)	○	-
No.8080-34 SK-S106K アスファルト用センサ (樹脂グリップ)	0～300℃ (精度:クラス2)	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード1.1m付	¥16,100 (税込み) ¥17,710)	○	○
No.8080-36 SK-S107K 高温用センサ	0～1000℃ (精度:クラス1)	 φ4.8×L1000mm (インコネル/先角) コード1.1m付 ※φ8.0×L1000mm 1250℃用も製作可能 別途お問い合わせください	¥24,400 (税込み) ¥26,840)	○	-
No.8080-38 SK-S108K 堆肥用センサ	0～300℃ (精度:クラス2)	 φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) コード1.1m付	¥22,000 (税込み) ¥24,200)	○	-
No.8080-40 SK-S109K アスファルト用センサ	0～300℃ (精度:クラス2)	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード1.1m付	¥19,900 (税込み) ¥21,890)	○	○
No.8080-42 SK-S110K 極細投げ込みセンサ	0～200℃ (精度:クラス2)	 φ2.0×L85mm (SUS304/先トガリ) テフロンコード(耐熱200℃) 3.0m付	¥13,600 (税込み) ¥14,960)	○	-

### ●熱電対センサ(K)表面用センサ

製品番号・型式	測定範囲・精度	形状・寸法・材質等	価格	校正 対応	JCSS 校正
No.8080-50 SK-S301K 静止表面用センサ (中温用)	0～600℃ (精度:クラス2)	 コード1.1m付	¥19,100 (税込み) ¥21,010)	○	-

製品番号・型式	測定範囲・精度	形状・寸法・材質等	価格	校正 対応	JCSS 校正
No.8080-52 SK-S302K 静止表面用センサ (ロングサイズ)	0～600℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥27,500 (税込み) ¥30,250	○	—
No.8080-54 SK-S303K 静止表面用L型センサ (中・高温用)	0～800℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥18,000 (税込み) ¥19,800	○	—
No.8080-56 SK-S304K 静止表面貼付用センサ	0～300℃ (精度：クラス2)	 厚み (t) 0.6mm 耐熱コード 3.0m付	¥11,100 (税込み) ¥12,210	○	—
No.8080-58 SK-S305K 静止表面用センサ (90°先端角度可変、中温)	-30～500℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥27,400 (税込み) ¥30,140	○	—
No.8080-60 SK-S306K 静止表面用センサ (低温用)	-30～250℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥17,900 (税込み) ¥19,690	○	—
No.8080-62 SK-S307K 静止表面用センサ (一般計測・低温用)	-30～400℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥17,900 (税込み) ¥19,690	○	—
No.8080-64 SK-S308K 静止表面用L型センサ (中温用)	-30～600℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥20,200 (税込み) ¥22,220	○	—
No.8080-70 SK-S401K 曲面表面用センサ (パイプ等)	0～250℃ (精度：クラス2)	 コード 1.1m付	¥22,100 (税込み) ¥24,310	○	—
No.8080-72 SK-S402K 回転表面用センサ (ローラ型)	0～300℃ (精度：クラス2)	 先端部 25×50×25mm グリップ部 φ15×L90mm コード 1.1m付	¥29,400 (税込み) ¥32,340	○	—
No.8080-74 SK-S403K 静止表面用センサ (マグネット型)	0～200℃ (精度：クラス2)	 先端部 φ30×L12mm グリップ部 φ15×L50mm コード 1.1m付	¥26,200 (税込み) ¥28,820	○	—

●サーミスタセンサ 低温時の精度が良いセンサです。

製品番号・型式	測定範囲・精度	形状・寸法・材質等	価格	校正 対応	JCSS 校正
No.8080-80 SK-S100T 標準センサ (液体、粘性体、半固体用)	-30.0～199.9℃ (精度：次頁参照)	 φ2.0×L100mm (SUS304 / 先丸) コード約 1.1m付	¥12,200 (税込み) ¥13,420	○	○
No.8080-82 SK-S101T 食品・ゴム質用センサ (液体、粘性体、半固体用)	-30.0～199.9℃ (精度：次頁参照)	 φ3.0×L100mm (SUS304 / 先トガリ) コード約 1.1m付	¥15,400 (税込み) ¥16,940	○	○
No.8080-84 SK-S101WT 先トガリ型センサ (食品用防水型、低温)	-30.0～199.9℃ (精度：次頁参照)	 φ3.0×L120mm (SUS304 / 先トガリ) コード約 1.1m付	¥17,700 (税込み) ¥19,470	○	○
No.8080-86 SK-S102T 耐圧・水温測定用センサ (醸造、水産)	-30.0～100.0℃ (精度：次頁参照)	 φ17.0×L123mm (SUS304) コード約 10m付	¥28,400 (税込み) ¥31,240	○	○
No.8080-88 SK-S103T 直腸温度測定用センサ (小動物用(ウサギ、モルモット、ラット等))	30.0～50.0℃ (精度：次頁参照)	注文製作品 ※大型の動物、水生生物にはご使用できません。 また、小動物でも個体差がありますので、詳細は弊社営業までお問い合わせください。  φ3.0×L110mm コード (耐寒・耐油) 約 1.1m付	¥15,300 (税込み) ¥16,830	○	—
No.8080-90 SK-S201T 空気測定用センサ (オフィス、倉庫)	-30.0～150.0℃ (精度：次頁参照)	 φ5.0×L100mm (SUS304) コード約 1.1m付	¥15,200 (税込み) ¥16,720	○	○

※センサケーブル延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

※各校正は、指示計とのセット校正になります。



## SK-1260 仕様・精度・他

### ■仕様

測定範囲	サーミスタ：-30.0～199.9℃ 熱電対：-99.9～1250℃
測定精度	サーミスタ：本体精度 ±0.2℃ センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃ / 0.0～150℃ ±(0.2%rdg+0.4)℃ / 上記以外 K熱電対：本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃ / 0.0～199.9℃ ±0.5℃ / -99.9～-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃ / 200～1250℃
分解能	0.1℃ (199.9℃まで) 1℃ (200℃以上)
主な機能	MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定
電源	単4形マンガン電池 (R03) 4本 または専用 AC アダプタ (オプション)
音量	約70dB
寸法・質量	(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(電池含む)
付属品	K熱電対 SK-S100K 1本 (No.8080-05のみ) 単4形マンガン電池 4本、取扱説明書 1冊、 ソフトケース (ストラップ付) 1個
オプション	専用プリンタ No.8080-10 価格 ¥90,000 (税込み ¥99,000) 専用ACアダプタ No.8008-90 価格 ¥6,000 (税込み ¥6,600) ソフトケース (ストラップ付) No.8009-84 価格 ¥1,800 (税込み ¥1,980)



SK-1260用センサはこの部分が丸いコネクタが対応品です

## プリンタ (オプション)

No.8080-10 価格 ¥90,000 (税込み ¥99,000)

### 専用プリンタ SK-1260/1250MCⅢ α 用

プリンタを接続し、本体内部に記憶させたデータをプリントアウトできます。  
(詳細は取扱説明書をご覧ください。)  
データのプリントアウトは一回の操作で記憶したデータが全部印字されます。

### ■仕様

電源	専用ACアダプタ
使用環境	0～40℃
寸法・質量	(W)190×(H)160×(D)190mm (突起部除く) 約1.6kg
付属品	ACアダプタ1個、ACケーブル1本、プリンタ用紙1巻(約28m) 通信ケーブル(通信ケーブル+専用固定金具付き接続ケーブル) 1式
オプション	プリンタ用紙 10巻入 No.8009-82 価格 ¥9,300 (税込み ¥10,230)



SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:<http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

# SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

東京営業所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 TEL 03-3254-8112(代) FAX 03-3254-8119

大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926

仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770

名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123

富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090

福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2023年5月21日現在の価格です。

おもとはめ…