

EA701SA-20、-201、-202、-203 防水型デジタル温度計



EA701SA-20用センサはこの部分が丸いコネクタが対応品です

品番	仕様	測定範囲	センサーサイズ
EA701SA-20	本体+ 表面用センサー	-30 ~400°C	先端部: φ 17×25mm コード:1.1m付
EA701SA-201	空気測定用 センサー	-30 ~150°C	φ 5×100mm コード:1.1m付
EA701SA-202	液体用 センサー	-30 ~	φ 2×100mm コード:1.1m付
EA701SA-203	表面用 センサー	-30 ~400°C	先端部: φ 17×25mm コード:1.1m付

■仕様

測定範囲:Th(サーミスタ) -30.0~199.9°C

熱電対(SK) -99.9~1250°C

分解能:Th(サーミスタ) -30.0~199.9°C/0.1°C

熱電対(SK) -99.9~199.9°C/0.1°C

200~1250°C/1°C

■精度:【サーミスタ】

本体精度±0.2°C

センサー精度±(0.1%rdg+0.2)°C/0.0~150.0°C

±(0.2%rdg+0.4)°C/-30.0~-0.1、150.1~199.9°C

【熱電対(SK)】

本体精度±(0.1%rdg+0.3)°C/0.0~199.9°C

±0.5°C/-99.9~-0.1°C

±(0.2%rdg+1)°C/200~1250°C

センサー精度 クラス1 (JIS)

±1.5°C/-40°C以上375°C未満

±0.004·|t|/375°C以上1000°C未満

(センサー精度はオプションセンサの型番で異なります。)

主な機能:MAX(最大値) MIN(最小値)

HOLD(データホールド) REL(変化量)

REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定

電源:単4 マンガン乾電池(R03) 4本

またはACアダプタ (別売)

付属品:表面用センサー1本

単4 マンガン乾電池(R03) 4本、取扱説明書 1部

ソフトケース 1コ

寸法・質量:(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

主な機能

■防水

防水仕様:

JIS C 0920保護等級4

(防沫形:いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)

■メモリー機能

- データの取り込みもキー1つで簡単にできます。
- マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
- オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

■プリンタ出力

- 記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

■上限・下限温度のお知らせ機能

- 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

EA701SA-201 (別売)



EA701SA-202 (別売)



EA707SA-203 (付属)

