



BOSCH

最大測定距離

50m



**4倍見やすく測りやすい！ グリーンレーザー採用
ハードな現場作業に耐える、IP65のタフボディ！**

グリーンレーザー距離計

GLM 50-23G型

GLM 50-27CG型

It's in your hands. Bosch Professional Measuring Tools.

動画でチェック



基本モデル

グリーンレーザー距離計

GLM 50-23G型

(キャリングバッグ[布製]付)

EA720ZB-41

最大測定距離
50m



4 059952 524627

直感的操作が可能
ヘルプガイド機能付きで、
測定操作がわかりやすい。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

耐久性
過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

お気に入り機能
よく使う測定モードや基本機能を
あらかじめ設定いただくと、
設定モードに即変更。
(GLM 50-23G型)

グリーンレーザー
視認性に優れた
グリーンレーザーを採用。

見やすいカラーディスプレイ
文字の拡大表示も可能で
数値がハッキリ読み取れます。

強靱なラバーハウジングIP65対応
水、粉じんなど様々な条件に
耐える保護設計。

360°傾斜センサー
簡単な角度測定と
水準測量が可能。



※別売対応

“スマキヨリ”データ転送機能付モデル

グリーンレーザー距離計 Bluetooth[®]

GLM 50-27CG型

(キャリングバッグ[布製]付)

EA720ZB-42

最大測定距離
50m



4 059952 524641

音と振動のフィードバック
測定が完了すると音と振動で
お知らせします。
(GLM 50-27CG型)

テープメジャー機能
ディスプレイがメジャー(目盛り)
表示になります。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

“スマキヨリ”データ転送機能
専用の無償アプリ『MeasureON』を
使用することで測定結果を転送。
データの文書化も可能。Bluetooth[®]
(GLM 50-27CG型)
転送可能機器→iPhone/iPad/Android™搭載機



※別売対応

01

グリーンレーザーテクノロジー

明るい条件下での遠隔測定でもバツグンの優れた視認性。

※写真のレーザーはイメージで実際には見えません。(測定ポイントのレーザーは見えます。)



02

強靱で頑丈なボディはIP65に対応

※ボッシュ社内テスト
衝撃に強いラバーを外周に、内部ハウジングには骨格構造(ハニカム構造)を採用し、1.5m落下テスト*をクリア。過酷な現場でガンガン使える!



仕様

GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型

光源	レーザーダイオード 515nm
出力	1mW以下(クラス2)
測定可能範囲	距離測定: 0.05~50m 傾斜測定: 0~360°
最小測定単位	距離測定: 0.5mm / 傾斜測定: 0.1°
測定精度*1	距離測定: ±1.5mm / 傾斜測定: ±0.2°
使用温度範囲	-10°C~+45°C
保管温度範囲	-20°C~+70°C
電源(標準)	単3アルカリ乾電池2本
電源(別売)	充電式専用リチウムイオンバッテリー
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)
質量	160g(GLM 50-23G) / 170g(GLM 50-27CG)
防塵・防水性能	IP65
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サイズ	(H)119×(W)53×(D)29mm
標準付属品	キャリングバッグ(布製バッグ)



*1: 測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の強い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなる場合があります。

機能一覧表

	GLM 50-23G型	GLM 50-27CG型
測定モード	距離	●
	連続測定	●
	面積	●
	容積・体積	●
	ピタゴラス(3種)	●
	壁面積測定	●
	等間隔測定	●
	傾斜測定	●
	加算・減算測定	●
	落下テスト*	●
測定基準点	*社内テスト・1.5m 本体前方端部	●
	1/4インチネジ穴	●
	本体後方端部	●
自動メモリー件数	30件	30件
データ保存・転送	×	●
液晶バックライト機能	●	●

別売アクセサリ

品名	品番	JANコード
リチウムイオンバッテリー	1 608 M00 C43	4 059952 567150
ベルトクリップ	1 609 922 1KP	4 059952 605449



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2021年4月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ホームページ
<http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ 株式会社

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

製品に関するご相談は

電動工具事業部

☎03(5485)6161(代表)

ボッシュ コールセンターフリーコール(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後5:30のサービス)

※本ダイヤルでの通話は、電話応対の品質向上とお問い合わせ内容確認のため、録音させていただきます。

ボッシュ製品のお求めは

(2021年4月現在)