

# EA729GD-1~-250・GE-1~-250・GF-6~-250

## [グリセリン入り]圧力計

Ver.1.2

### ■概要

この圧力計は、ステンレス製ケースですので、腐食性雰囲気中でも綺麗な状態を保つことができ、ケース内部にグリセリン水溶液を充填し、激烈な振動、脈動下でも、内部ギアの摩擦を軽減し、耐久性を高めています。

### ■特長

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。  
 また、一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。  
 グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

### ■仕様

- 取付ネジ…GD-1~-250: PF1/4”  
 GE-1~-250、GF-6~-250: PF3/8”
- 精度…±1.6%F.S
- ケース材質…ステンレス
- 透明板…ポリカーボネート

### ■サイズ

品番	Dφ	a	b	f	L	H	h
EA729GD-1~-250	64	13	38	14	12	92	60
EA729GE-1~-250	80	14	41	18	14	115	75
EA729GF-6~-250	104	15.7	44.5	18	14	142	89.5



品番	圧力 (Mpa)	直径
EA729GD-1	0~0.1	60mm
EA729GD-6	0~0.6	
EA729GD-10	0~1.0	
EA729GD-16	0~1.6	
EA729GD-20	0~2.0	
EA729GD-30	0~3.0	
EA729GD-40	0~4.0	
EA729GD-50	0~5.0	
EA729GD-60	0~6.0	
EA729GD-100	0~10	
EA729GD-250	0~25	
EA729GE-1	0~0.1	75mm
EA729GE-6	0~0.6	
EA729GE-10	0~1.0	
EA729GE-16	0~1.6	
EA729GE-20	0~2.0	
EA729GE-30	0~3.0	
EA729GE-40	0~4.0	
EA729GE-50	0~5.0	
EA729GE-60	0~6.0	
EA729GE-100	0~10	
EA729GE-250	0~25	
EA729GF-6	0~0.6	100mm
EA729GF-10	0~1.0	
EA729GF-20	0~2.0	
EA729GF-30	0~3.0	
EA729GF-50	0~5.0	
EA729GF-100	0~10	
EA729GF-250	0~25	

