

差圧計
EA729SX-10



◆仕様

- 計測範囲…0～100hpa
- 分解能…0.01hpa
- 精度±1digit…±0.03hpa(0～0.30hpa)
±0.05hpa(0.31～1.00hpa)
±(0.1hpa+計測値の1.5%)(1.01～100hpa)
- 使用温度…0～50°C
- サイズ…119×46×25mm
- 重量…49g(電池除く)
- 電源…単4電池×2個
- 電源寿命…500時間(バックライトオフ時)
- 表示単位…Hpa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi
- 本体背面にマグネット付(壁面固定用)
- シリコンチューブ(付属)…・内径4mm/外径6mm×1m
・内径6mm/外径8mm×1m
- 付属品…シリコンチューブ×2本、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池、出荷検査書

◆特徴

- 単位はPaでも表示可能
- 温度補償機能付
- L字型ピトー管を併用して風速の計測も可能
- 空気密度入力可能
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付