

スマートプローブ 真空計

testo 552i

スマートフォン/タブレット専用
スマートプローブシリーズ

専用アプリやマニホールドに Bluetooth経由で自動接続

真空引きモードで高精度な測定とグラフ表示が可能

防水・防塵(保護等級 IP54)

マニホールドの外付け無線プローブとしても使用可能



 Bluetooth
+ App

testo Smart App
無料ダウンロード



スマートプローブtesto 552i はスマートフォン/タブレットで使う真空計です。1つのサービスポートからワイヤレスで真空を測定することができます。専用アプリを使用して、真空引きのプロセスのグラフ表示やパイプアラーム設定により、システムの把握が可能になります。

また testo 552i はデジタルマニホールド testo 550s や testo 557s と Bluetooth経由で自動接続させることができます。測定データの記録やレポート作成、メール送信も専用アプリ経由で行うことができ、エアコン・冷凍機サービスの時間短縮や業務の効率化を実現します。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 552i

スマートプローブ testo 552i 真空計
乾電池
出荷検査書

型番：0564 2552 55



センサ	圧力
測定範囲	0 ~ 20,000 micron / 0 ~ 26.66 hPa
精度 ±1 digit	± (10 micron + 測定値の10%) (100 ~ 1000 micron)
分解能	1 micron (0 ~ 1000 micron) 10 micron (1000 ~ 2000 micron) 100 micron (2000 ~ 5000 micron)
接続	7/16 - UNF (1/4" フレア)
耐圧	6.0 bar / 87 psi (ゲージ圧 5.0 bar / 72 psi)



モバイルアプリtesto Smart

- testo 552i に対応
- Google Play / App Store よりダウンロード無料
- 測定結果を高精細に表示して記録が可能
- 測定場所情報、写真、メモを挿入したPDFレポートまたはCSVファイル(エクセル)を作成、メールで送信
- PC ソフトウェア DataControl と無線LAN経由で共有

一般テクニカルデータ

保管温度	-20 °C ~ +50 °C
動作温度	-10 °C ~ +50 °C
バッテリー	単4乾電池 x 3
バッテリー寿命	約39 時間
保護等級	IP54
外形寸法	150 x 32 x 31 mm
質量	142 g

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
 ●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
 ●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547
 ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp