

testo 435/635用 温湿度プローブ、絶対圧プローブ、熱貫流率(U-Value)プローブ

	温湿度プローブ	140℃高温用温湿度プローブ	平衡含水率プローブ	高精度圧力露点プローブ
				
測定範囲	温度 -20~+70℃ 湿度 0~100%rh	温度 -20~+125℃/短時間+140℃ 湿度 0~100%rh	温度 0~+40℃ 湿度 0~100%rh	湿度 0~100%rh 露点 -45~+50℃tpd
精度±1digit	±0.3℃ ±2%rh (2~98%rh)	±0.2℃ ±2%rh (2~98%rh)	±0.2℃ ±2%rh (2~98%rh)	±0.8℃tpd(-4.9~+50℃tpd)
サイズ	先端φ12mm	300mm×φ12mm,先端φ12mm	60mm×φ4mm,先端φ4mm	300mm
ケーブル	1.2m	1.2m	1.2m	1.5m
型番	0636 9735	0636 2161	0636 2135	0636 9836
	EA742DT-3	EA742DT-2	EA742DT-1	EA742DT-4
対応機種	435-2, 435-4, 635	435-2, 435-4, 635	635-2	435-2, 435-4, 635