

## 4線式 Pt100 センサ温度 ロガー testo 176T1 / testo 176T2

温度

校正可



testo 176T1

(EA842GB-84)



testo 176T2

要プローブ

### 4線式Pt100センサを使用し更に高精度に測定

testo 176T1、testo 176T2は4線式 Pt100センサーを使用し従来より更に高い精度の測定を行いたい方に最適です。また、176T1は可動部が無く過酷な環境でも耐えられる設計 (IP68) となっているので、工場での製造ライン上での温度測定など、場所を選びません。

### 特長

- ・ 4線式Pt100センサ対応 ・ 安心の2年保証付き
- ・ 保護等級IP68等級の完全防水 (176T1) ・ 電池寿命8年
- ・ ソフトウェアは弊社ホームページよりダウンロード可能 (無料)

	testo 176T1	testo 176T2
チャンネル数	1ch (内蔵×1)	2ch (外付×2)
測定範囲	-35~+70°C	-100~+400°C
精度±1digit (代表値)	±0.2°C	±0.2°C (-100~+200°C)
分解能	0.01°C	
メモリ	2,000,000データ	
インターフェイス	USB (PCと接続)、SDカード (データ収集)	
インターバル	1秒~24時間	
保護等級	IP68	IP65
動作温度	-35~+70°C	
バッテリー	TL-5903リチウム電池 (8年)*	
外形寸法	103×63×33mm	
質量	410g	220g



※外付け温度プローブの詳細につきましてはP76をご参照ください。

製品	型番
testo 176T1	0572 1761
testo 176T2	0572 1762

同梱品:本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書

\*15分間隔