

HiKOKI

コードレススポットライト

18V UB 18DH形



照射距離670mで
遠くまで光が届く。

MV
MULTI VOLT

(蓄電池別売)

スポットモードとワイドモード搭載で 遠くまで照らす、手前を広く照らす。

照射距離
670m^{※1}



▶ 軽くて持ちやすい

0.8kg 蓄電池未装着時 | 1.5kg BSL 36A18X 装着時

用途に対応した2つの照射モード

照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。



3段階の明るさと点滅

	明るさ (lm)		連続点灯時間 (18V/時間(約)) ^{※2}		
	スポットモード	ワイドモード	3.0Ah	5.0Ah	8.0Ah
強	950	1,050	4.5	8	12.5
中	750	800	7	12	19
弱	400	450	14.5	24	38.5
点滅	950	1,050	9.5	15.5	25

照射角度調整可能

0°から90°の間で6段階に固定可能。



2つのフックを搭載

吊り下げ式ライト*として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。

*ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。



カラープレート

別売のカラープレートで外観をカスタマイズ。



コードレススポットライト 18V UB 18DH形



希望小売価格 **¥24,800** (税別)
蓄電池・充電器別売



形名	UB 18DH	
使用灯	-	白色LED (10W)
照射距離	m	670 (明るさ: 強、スポットモード時)
最大光束 (明るさ)	lm	1,050 (明るさ: 強、ワイドモード時)
使用可能蓄電池	-	マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池 18V (BSL 18xxシリーズ) または 14.4V (BSL 14xxシリーズ)
機体寸法 (奥行×幅×高さ) (蓄電池を除く)	mm	174×101×242 (ヘッド角度90°、スポットモード時) 109×101×334 (ヘッド角度0°、スポットモード時)
質量 (蓄電池を除く)	kg	0.8

防じん・防水 IP55 (IEC国際規格)

本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用/放置はしないでください。

別売部品

- カラープレート (ねじ2本付) [表・裏用×各1枚 計2枚入] ¥900
- チタニウムシルバー
コードNo. 0037-6446
 - スカイブルー
コードNo. 0037-6447
 - シグナルレッド
コードNo. 0037-6449
 - バイオレット
コードNo. 0037-6448
 - ライトゴールド
コードNo. 0037-6445

マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
BSL 36A18X
コードNo. 0037-9241
¥25,800

電圧-容量
36V-2.5Ah
18V-5.0Ah

冷却機能付 急速充電器
UC 18YDL2
¥18,100

充電時間^{※3}
BSL 36A18X...約25分

※1 スポットモード時 ※2 連続点灯時間は参考値です。電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。 ※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



FM 68090 / ISO 9001:2015


品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター (9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。

なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2023年1月現在のものです。

SD-H1651 Printed in Japan FM-F