

コードレスワークライト

18V UB 18DB形



希望小売価格 **¥12,500** (税別)

蓄電池・充電器別売



電池残量が一目でわかる
(UB 18DB、UB 18DC、UB 18DD共通)
LEDライトが点灯すると、電池残量表示ランプが点灯し、電池残量を表示します。



ランプの点灯状態	電池残量
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	80%以上
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	60% ~ 80%
■ ■ ■ ■ ■ ■	40% ~ 60%
■ ■ ■ ■ ■	20% ~ 40%
■ ■ ■ ■	20%未満

※電池残量表示は、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。
※UB 18DDの場合、ACコードを接続すると、電池残量表示ランプは消灯します。

防じん・防水(防まつ)性能についてのご注意

本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級にそれぞれ適合しております。

型名	保護等級	注
UB 18DB	IP54	① バッテリカバーが閉じている。
UB 18DC	IP65	① バッテリカバーが閉じている。 ② USBポートのゴムカバーが閉じている。
UB 18DD	IP65	① バッテリカバーが閉じている。 ② USBポートのゴムカバーが閉じている。 ③ ACソケットのゴムカバーが閉じている。

本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

仕様

形名	UB 18DB	UB 18DC	UB 18DD
使用電圧	18	18	18
使用電源	リチウムイオン電池 マルチボルトタイプ蓄電池または 18V(BSL 18xxシリーズ)		リチウムイオン電池 マルチボルトタイプ蓄電池または 18V(BSL 18xxシリーズ) 家庭用電源:AC100V、50/60Hz (付属のACコード使用)
使用灯	白色LED(1個)	白色LED(60個)	白色LED(216個)
明るさ調節範囲	350~2,000 lm	700~4,000 lm	1,000~10,000 lm
USB出力	V(A)	DC5(1)	DC5(1)
質量(蓄電池を含まず)	kg	1.2	1.9
機体寸法(幅×奥行×高さ)	mm	142×163×209	155×186×276
標準付属品	-	-	アダプタ(三脚用)

コードレスワークライト

18V UB 18DC形



希望小売価格 **¥17,000** (税別)

蓄電池・充電器別売



コードレスワークライト

18V UB 18DD形



希望小売価格 **¥27,000** (税別)

ACコード付

蓄電池・充電器別売



蓄電池

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18
コードNo. 0037-1749
¥24,500



マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18
コードNo. 0037-2119
¥28,000



急速充電器

業界最速充電 ※2 速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電 (80%)
BSL 36A18
使用時 **約19分**

満充電
BSL 36A18
使用時 **約25分**

低騒音 **約45dB** (従来機比 約7dB)

冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥17,000
充電時間※3
BSL 36A18...約25分
BSL 36B18...約40分



※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※2 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器) ※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)各工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用できません) ●市外局番 ※通話料は有料
修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/> ●携帯電話、IP電話からも

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの際は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

コードレスワークライト

18V UB 18DB形

18V UB 18DC形

18V UB 18DD形

大光量で快適な明るさ

明るさを調節できる
用途に合わせた3タイプ

NEW



最大 **10,000lm**
防じん・防水 **IP65**

最大 **4,000lm**
防じん・防水 **IP65**

最大 **2,000lm**
防じん・防まつ **IP54**



軽量・コンパクトで
狭所作業でも活躍！

UB 18DB

最大
2,000lm

防じん・防まつ
IP54



調光機能 350~2,000lmの間で好きな明るさで使えます。



2,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 350lm	最大明るさ 2,000lm
3.0Ah	約19時間	約3.2時間
5.0Ah	約32時間	約5.5時間
8.0Ah	約51時間	約9時間

壁から約10mの距離

角度調整が可能



360度
回転

フックでの吊り下げが可能^{*2}



使用環境イメージ

^{*1} 点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。 ^{*2} フックでつり下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。



ビルなど、暗がりでの作業や
設備工事に活躍！

UB 18DC

最大
4,000lm

防じん・防水
IP65



調光機能 700~4,000lmの間で好きな明るさで使えます。



4,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 700lm	最大明るさ 4,000lm
3.0Ah	約12時間	約1.5時間
5.0Ah	約20時間	約3時間
8.0Ah	約30時間	約4.5時間

壁から約10mの距離

角度調整が可能



138度
回転

USB機器の充電が可能



壁掛けが可能(木ねじ使用)



HiKOKI

屋外の夜間作業などで活躍！

UB 18DD

最大
10,000lm

防じん・防水
IP65



調光機能 1,000~10,000lmの間で好きな明るさで使えます。



10,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 1,000lm	最大明るさ 10,000lm
3.0Ah	約5.5時間	約0.6時間
5.0Ah	約9時間	約1.1時間
8.0Ah	約14.5時間	約1.8時間

壁から約10mの距離

USB機器への出力が可能



ACコード標準付属



使用環境イメージ