

RDT-33



RED DRAGON


- 最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
- 防滴仕様 IP66
- eneloop eneloop pro
EVOLTA使用可能

付属品

- ストラップ



腰袋横ポケット
にベストサイズ



転がり抑制加工

本体の後ろに平面をつけることで
転がりにくくします。



片手で簡単にスライドフォーカス

SPECIFICATIONS

使用光源 最新高輝度チップタイプ白色LED搭載

明るさ 連続点灯時間

HIGH 400ルーメン / 5時間

ワンモードスイッチ

HIGH MODE
↓
OFF

照射特性 フォーカスコントロール

ワイドビーム ← 無段階調節 → スポットビーム



400
LUMENS

耐衝撃高1m

WATERPROOF^{※3}

最大照射距離 ※1,2

約80m

サイズ：ヘッド X グリップ X テール X 全長：
Φ24 X Φ20 X Φ22 X 155 / 重量(電池抜き)：84 g

- ※1) 照射距離はあくまで目安値であり保証する数値ではありません。
- ※2) 照射距離は天候や条件により変化致します。
- ※3) WATERPROOFは生活防水レベルをさします、完全防水ではありません。

LED素子には、個体差により光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式の商品でも色目、明るさが異なります。

充電池をご使用の際製品スベックに満たない場合があります。

注意 光源は危険ですので直視しないでください。

光源のLEDは交換できません
(修理時は要見取りとさせていただきます)

- 開封時にけがをしないようご注意ください。
- 製品は予告なく変更することがあります。
- 連続点灯時本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- 電池の液漏れは保証対象外です。
- ニッケル水素系充電電池ではスベック値が低くなります。

MADE IN CHINA

販売元 **GLANIZ**

