

(財)日本海事協会認定品(鋼船規則H編電気設備に基づく)

海事仕様

防爆ケータイランプ

屋外用

形式試験番号
NK(07T626)

PEP-03DK

3W



全光束
280
ルーメン

連続点灯時間
連続
約48時間

H150×W133×D179

石油タンカー、貨物船、
客船などの船舶備品、保守点検用として

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
- 直線的な白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高輝度3WLED
- 高強度で軽量のアルミダイカストボディに
耐油性・耐衝撃性に優れた合成ゴムコーティング付
(落下時の火花の発生がなく安全です)



■交換球(専用球)
3W型高輝度LED
LED-3W

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 合成ゴムコーティング付 (2)前面ガラス:硬質板ガラス

使用場所/船内で空気中に引火・爆発のおそれがある爆発性ガスが存在する場所

用途/石油タンカー、貨物船、客船など船舶装備品として

型 式	適 合 乾 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)
			種 類	爆 発 等 級	発 火 度	
PEP-03DK*	単1形アルカリ電池×3個 (市販品をお求めください)	高輝度3W白色LED (LED-3W型)	d(耐圧防爆構造)	2	G5	1.78 (電池込)

●ニッケドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

●受注生産品の為、多少納期がかかります。