

# LED防爆型ケータイランプ

屋外用

型式検定合格番号  
第T61470号  
●意匠登録済



## 高輝度3W白色LEDを更新 危険場所や高所、狭所の保守点検用です

### ■特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
- 直線的な白色集光で視認性に優れた遠方スポット照明
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用



■交換球(専用球)  
3W型高輝度LED  
**LED-3W**

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面ガラス:硬質板ガラス



携帯に便利な  
肩掛けベルト付

ガラスを保護する全面ガード付  
持ちやすいグリップ、床置きも縦・横自由になれます

型 式	適 合 乾 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg) (電池込)
			種 類	爆 発 等 級	発 火 度	
<b>PEP-03D</b>	単1形アルカリ電池×3個 (市販品をお求めください)	高輝度3W白色LED (LED-3W型)	d(耐圧防爆構造)	2	G5	1.45 (電池込)

●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。