



注) 電球形LEDランプ仕様: LDT11形 (型式指定である為 他のLEDやその他のランプは使用禁止とする)

適合ケーブル仕様: 3PNCT 3心×2.0mm² (呼び外径φ16mm)

防 爆 構 造		
種 類	爆発等級	発火度
d (耐圧防爆構造)	2	G4

JAN 49-30510-31305-4

労検 取得商品
(2023年1月検定取得) 第T72678号

熱処理	型 式 HEP-11DOO
仕 上	製 品 名 防爆型LEDハンドランプ
表面処理	図面名称 組立構成図
材 質	図面番号
個 数	1set
部 品 名	部 品 名
符 号 訂 番	訂 正 理 由
承認	検 図
製 図	設 計
年 月 日 変 更 者	尺 度
23 3 20	23 3 13
23 2 10	1/2
Y. Tanizaki	N. Okumura
株式会社 畑屋製作所 HATAYA MFG. CO. LTD.	