



耐塵型

防浸型

充電式

超強力 5300ルーメン

LED作業灯



【充電式】  
超強力作業灯

品番 EA758SJ-10

価格 131,000円

税込価格(10%)144,100円

check!

詳しくは  
動画をご覧ください!



※AC100VまたはDC12Vで  
充電ができ、補助用として  
DC12Vで直接点灯できます。





## 光量は **3** 段階調整可能

ヘッドレンズ中央の黒いボタンを押すと  
高光束→中光束→低光束と順次変わります

## 散光範囲は **2** 段階調整可能

ヘッドレンズ中央の黒いボタンを回すと  
狭→広に切替えが可能です



収納式の脚で  
安定した設置が可能



### 仕様 EA758SJ-10

- 電源…鉛酸蓄電池  
AC100VとDC12V電源での2方式充電
- サイズ…伸長時：720(W)×1830(H)mm  
収納時：560(W)×165(D)×280(H)mm
- レンズ径…120mm ●重量…11.3kg(電池含)
- 充電時間…約10時間 ●バッテリー充電寿命…約500回
- 防水性能…IP67 ●照射角度…上下90°(ヘッド展開時)
- ヘッド角度調整可能(90°)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター

替バッテリー 品番 EA758SB-47B  
価格 7,990円 税込価格(10%) 8,789円

	HIGH	MEDIUM	LOW
明るさ	5,300 LUMENS	2,500 LUMENS	1,300 LUMENS
連続点灯時間	4h	9h	18h
照射距離	410m	292m	215m
最大光度	31,000cd	20,000cd	11,000cd



お問い合わせ先  
営業部 TEL.06-6532-6226  
<http://www.esco-net.com/>