

# EA758SB-51(ヘッドライト)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ▲ 使用上の注意**
- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
  - ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
  - ・強い衝撃を与えないでください。
  - ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

## 仕様

- ・光源/照度・・・キセノン球1灯(18ルーメン)、緑色LED球3灯(7.5ルーメン/1灯)
- ・電源・・・単4電池3本(テスト電池付属) ・・・最長連続使用時間・・・約150時間(LED1灯点灯時)
- ・樹脂製ボディ、防滴仕様 ・・・付属バンド・・・布ゴム製・ラバー製(3種類)

**替球 EA758SB-51C(キセノン球)を用意いたしております。**

LEDに替球はありません。



## 電池の入れ方

電池キャップを外して電池ホルダーを取り出してください。ホルダーに書いてある支持に従い電池を差し込みます。ホルダーを正しく本体に差し込みキャップを戻してください。

- ・電池交換の際はすべて新しいものと交換してください。
- ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

## ヘッドバンドのセットについて

布ゴム製とラバー製の2種類のから用途に合わせてお選び下さい。



布ゴム製  
装着例



ラバー製  
装着例

本体は角度調整可能です。(下向き90度まで)




## 点灯/消灯

スイッチ部を押し込むと点灯します。点灯の順序は次の通りです。  
(LED1灯 LED3灯 中央キセノン球(LED消灯) 全球消灯)

## 球の交換の仕方(キセノン球のみ)

**\*事前に必ずスイッチを切ってください。**

ヘッドカバーを反時計方向にまわしてはずしてください。  
(反射板を取り出します)  
中央に差し込んである古い球を取り除きます。  
新しい球を差し込んで組み立て直します。



改造はしないでください。  
本機の寿命を著しく損ねる場合があります。  
ご使用者が怪我をする場合があります。  
作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929