

EA758SG-55 (充電式LEDライト) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 Ver.1.0
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池は指定されたもの以外は使用しないで下さい。
- ・本製品は付属の充電器でのみ充電して下さい。
- ・本製品に付属するバッテリーや充電ケーブルを、他の製品に使用しないで下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では使用できません。
- ・使用後は必ず消灯して下さい。

◆仕様

- 使用電池・・・充電式リチウムイオンバッテリー×2本(EA758SE-9B)
(CR123A×4本でも使用可能)
- 充電時間・・・5時間 ●サイズ・・・φ57×245mm
- 重量・・・550g ●防水性能・・・IPX7(水深1m30分まで)
- 耐衝撃性能・・・1m ●点滅機能付
- 付属品・・・充電式リチウムイオンバッテリー×2本、充電ケーブル

明るさ	ルーメン	照射距離(m)	電池寿命(時間)
強	3500	452	1.25
中	1000	237	3
弱	250	120	11.5

(充電式リチウムイオンバッテリー使用時)

◆各部名称

- ①スイッチ
- ②テールキャップ
- ③充電式リチウムイオンバッテリー
- ④充電ケーブル(Micro USB 二股/USB TypeA)



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計回りへ回して外します。
- ②電池2本を極性に注意して本体へ挿入します。
- ③テールキャップを時計回りに回して閉めます。



◆充電方法

- ①本体から電池を取り出します。
- ②電池の+極側にある差込口にUSB(Micro USB側)を差し込みます。
- ③電池上部が緑色に光ると充電完了です。(充電中は赤色)



◆使用方法

◆モード、明るさの切替方法（工場出荷時は①の設定）

モード※	明るさ/切替順/切替方法	
①	強	消灯時から1回全押しする
	↓ 点滅	消灯時から素早く2回半押し後、そのまま全押しする
	↓ 弱	消灯時から素早く3回半押し後、そのまま全押しする
②	強のみ	消灯時から1回全押しする
③	弱	消灯時から1回全押しする
	↓ 中	消灯時から素早く2回半押し後、そのまま全押しする
	↓ 強	消灯時から素早く3回半押し後、そのまま全押しする

・スイッチの機能(3種類)

全押し	カチッと音が鳴るまで押し込む
半押し	カチッと音が鳴る直前まで押す
長押し	3秒程度全押しする

※各モードの切替方法

消灯した状態からスイッチを10回(素早く9回半押し、10回目で長押し)することで各モードの切替えができます。

(各モードは、① → ② → ③ → ①...の順に切替わります。)

◆リチウムイオン充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置されているリサイクルボックスへ投函して下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人JBRCや自治体でご確認下さい。

改造はしないで下さい。	
	・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
	・ご使用者が怪我をする場合があります。
	・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929

20.Dec.