

ニッケル水素電池 単1形 BK-1MGC/1 商品概要 EA758YG-1A

高容量Min.5700 mAh^{※1}で、長時間機器を使いたい方に最適

自然放電の抑制で1年後85%^{※2}の残存容量維持

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮

お知らせ

BK-1MGCは許容以上の電流が流れた場合に、電流を制限する機能を有しているため、大きな消費電流を必要とする機器にはご使用いただけません。なお、パナソニック製オートストロボ用TRパワーパック(PW-200)にはご使用いただけません。

※1 JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量

※2 満充電して、室温(20℃)での保存後



- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	
品番	BK-1MGC/1
タイプ	ニッケル水素電池
電池容量	min.5700 mAh
電圧	1.2V
充電式	○
寸法	約Φ33×61mm
質量	約100g(1本あたり)
包装形態	1本入
POSコード	4902704541857

[取扱説明書ご利用条件\[必ずお読み下さい\]](#)