

単1～4形 6P形 充電式電池専用充電器 BQ-CC25 商品概要

(充電可能本数)

単1形～単4形 1～4本または6P形2本まで充電可能※1

(充電時間)

単1形×1～4本を約12.5時間で充電可能※2

単2形×1～4本を約6.5時間で充電可能※3

単3形×1～4本を約6時間で充電可能※4

単4形×1～4本を約6時間で充電可能※5

6P形×1～2本を約16時間で充電可能※6 ※7

(機能)

・充電式エボルタ、エネルーブの両方の充電機に対応した充電器

・単1形～単4形、1～4本または6P形、2本まで充電可能

・充電LED表示2個付※8

・海外対応(AC100-240V)

※1 充電式EVOLTA、eneloop対応

※2 ニッケル水素電池 (BK-1MGC) 充電時

※3 ニッケル水素電池(BK-2MGC) 充電時

※4 スタンダードモデル(BK-3MLE、BK-3MCC)充電時

※5 スタンダードモデル(BK-4MLE、BK-4MCC)充電時

※6 ニッケル水素電池 (HHR-9NPS) 充電時

※7 充電が完了しても自動で充電を完了 (LED消灯) しません。

※8 単1～単4形は1個のLEDで2本分を表示します

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



商品概要	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	BQ-CC25	EA758YK-2C
タイプ	充電器(海外対応)	
寸法	約110×235×67mm	
質量	約410g	
POSコード	4902704228048	