

# 軽便LEDランプ 屋内用 PSE



## 軽くて便利!どこでも簡単取り付け! 10WLED採用クリップランプ



■交換球  
10W型  
**LDA10L-G270**

### ■特長

#### ●省エネ・長寿命10W電球形LEDランプ

- ・LED寿命は約40,000時間  
\*使用状況、使用環境によって異なります
- ・スイッチONで、すぐ明るく点灯
- ・金属反射を抑える電球色

#### ●有効ツカミ幅最大50mm

- 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由

### オプションパーツ単品



マグネットセット  
型式 **LK-1M\***  
**EA761XB-157**



クリップ部に取り付けてバージョンアップ!!  
受注生産品のため、多少納期がかかります。

EA761XB-156

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
<b>LK-10L</b>	5	VCTFK 0.75 × 2	10W電球形LEDランプ (LDA10L-G270)	100V・10W 50/60Hz兼用	照明ON/OFF スイッチ付	0.82

- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は家庭用を含む一般的な用途向けに設計しておりません。溶接現場や悪環境など過酷な条件での用途には適していません。